



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Calha
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT Prisma Pack 250
Tipo de calha	Modular

Dispositivo instalado	<p>Acti 9 fixo C120 sem alavanca TeSys fixo GV2LE TeSys fixo GV2ME TeSys fixo GV2RTn Acti 9 fixo iC120 sem alavanca Vigilohm IM20 Vigilohm IM20H Vigilohm fixo IM9 Vigilohm fixo IM9-OL Compact fixo INS100 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS63 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo NG125 sem alavanca Multi 9 fixo NG125 NA alavanca Vigirex RH10 Vigirex RH21 Vigirex RH99 Acti 9 fixo C120 com alavanca Acti 9 fixo iC120 com alavanca Multi 9 fixo NG125 com alavanca Acti 9 fixo 1/2 or 1 module lamp - horizontal instalação Compact fixo INS125 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo dispositivo de medição - horizontal instalação Multi 9 fixo dispositivo de medição - horizontal instalação Acti 9 fixo modular device <= 40 A Multi 9 fixo modular device <= 40 A</p>
Identificação de polos	<p>1 x 3P fixo C120 1 x 4P fixo C120 9 x 3P fixo GV2LE 9 x 3P fixo GV2ME 9 x 3P fixo GV2RTn 1 x 3P fixo iC120 1 x 4P fixo iC120 1 x 3P fixo INS100 vertical instalação 1 x 4P fixo INS100 vertical instalação 1 x 3P fixo INS160 vertical instalação 1 x 4P fixo INS160 vertical instalação 1 x 3P fixo INS40 vertical instalação 1 x 4P fixo INS40 vertical instalação 1 x 3P fixo INS63 vertical instalação 1 x 4P fixo INS63 vertical instalação 1 x 3P fixo NG125 1 x 4P fixo NG125 1 x 3P fixo NG125 NA 1 x 4P fixo NG125 NA 1 x 3P fixo INS125 vertical instalação 1 x 4P fixo INS125 vertical instalação</p>

Complementar

Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Caixa Pacote - largura 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	<p>2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)C120 sem, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)C120 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)GV2LE, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)GV2LE, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)GV2ME, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)GV2ME, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)GV2RTn, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)GV2RTn, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)iC120 sem, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)iC120 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)IM20 em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)IM20 em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)IM20H em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)IM20H em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)IM9 em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)IM9 em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)IM9-OL em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)IM9-OL em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS40, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS40, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS63, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS63, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm Caixa Pacote</p> <p>3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>6 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm Caixa Pacote</p> <p>6 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm Caixa Pacote</p> <p>4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)NG125 sem, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)NG125 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)NG125 NA, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)NG125 NA, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)RH10, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)RH10, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)RH21, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)RH21, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)RH99, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)RH99, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)C120 com, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)C120 com, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)iC120 com, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)iC120 com, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)NG125 com, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)NG125 com, direct em 600 mm coluna montada na parede</p>
Distancias de 9 milímetros	48
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	52 mm
Largura	468 mm
Profundidade	100 mm

Peso líquido	0,24 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Ambiente

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações de produtos	ASTA

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	234,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	14,000 cm
Package 2 Width	48,000 cm
Package 2 Length	50,000 cm
Package 2 Weight	6,470 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	62,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	88,000 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declarção REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------