



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Calha
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT G conduta
Tipo de calha	Modular
Dispositivo instalado	Acti 9 fixo C120 sem alavanca TeSys fixo GV2LE TeSys fixo GV2ME TeSys fixo GV2RTn Acti 9 fixo iC120 sem alavanca Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo NG125 sem alavanca Multi 9 fixo NG125 NA alavanca Acti 9 fixo C120 com alavanca Acti 9 fixo iC120 com alavanca Multi 9 fixo NG125 com alavanca Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo modular device <= 40 A Multi 9 fixo modular device <= 40 A
Identificação de polos	1 x 3P fixo C120 1 x 4P fixo C120 1 x 3P fixo iC120 1 x 4P fixo iC120 1 x 3P fixo INS100 vertical instalação 1 x 4P fixo INS100 vertical instalação 1 x 3P fixo INS160 vertical instalação 1 x 4P fixo INS160 vertical instalação 1 x 3P fixo INS40 vertical instalação 1 x 4P fixo INS40 vertical instalação 1 x 3P fixo INS63 vertical instalação 1 x 4P fixo INS63 vertical instalação 1 x 3P fixo NG125 1 x 4P fixo NG125 1 x 3P fixo NG125 NA 1 x 4P fixo NG125 NA 1 x 3P fixo INS125 vertical instalação 1 x 4P fixo INS125 vertical instalação 4 x 3P fixo GV2LE 4 x 3P fixo GV2ME 4 x 3P fixo GV2RTn

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Complementar

Installation description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	4 módulo(s)C120 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)C120 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)GV2LE, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)GV2LE, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)GV2ME, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)GV2ME, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)GV2RTn, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)GV2RTn, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)iC120 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)iC120 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS40, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS40, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS63, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS63, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)NG125 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)NG125 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)NG125 NA, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)NG125 NA, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)C120 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)C120 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)iC120 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)iC120 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)NG125 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)NG125 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
Distancias de 9 milímetros	20
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	52 mm
Largura	218 mm
Profundidade	100 mm
Peso líquido	0,14 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASTA

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	21,8 cm
Package 1 Weight	169,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	13,6 cm
Package 2 Width	21,2 cm
Package 2 Length	25,4 cm
Package 2 Weight	1,861 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	40,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	66,5 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------