



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Calha
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT P
Tipo de calha	Ajustável Modular
Dispositivo instalado	TeSys fixo GV2L TeSys fixo GV2P TeSys fixo GV3 Compact fixo NG160 sem alavanca Compact fixo NG160 NA sem alavanca Compact fixo NG160 com alavanca Altistart ATS01N Altistart ATS01N103/106FT TeSys fixo contadores D ou K <= 40 A - horizontal instalação TeSys fixo GV2 + contadores D ou K <= 40 A - horizontal instalação TeSys fixo TeSys U - horizontal instalação PowerLogic PM5500 PowerLogic iEM3000 PowerLogic PM3000 PowerLogic PM5563RD Compact fixo NSXm sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSXm com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	9 x 3P fixo GV2L 9 x 3P fixo GV2P 7 x 3P fixo GV3 1 x 3P fixo NG160 1 x 4P fixo NG160 1 x 3P fixo NG160 NA 1 x 4P fixo NG160 NA 9 x 4P fixo contadores D ou K <= 40 A horizontal instalação 9 x 3P fixo GV2 + contadores D ou K <= 40 A horizontal instalação 9 x 3P fixo TeSys U horizontal instalação 1 x 3P ou 4P fixo NSXm vertical instalação

Complementar

Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Altura nominal faça involucro	2000 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	5 módulo(s)ATS01N em 650 mm quadro 6 módulo(s)ATS01N em 650 mm quadro 4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 650 mm quadro 3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 650 mm quadro 3 módulo(s)GV2L, direct em 650 mm quadro 3 módulo(s)GV2P, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)GV3, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)iEM3000 em 650 mm quadro 5 módulo(s)NG160 sem, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSXm sem, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)PM3000 em 650 mm quadro 3 módulo(s)PM5500 em 650 mm quadro 3 módulo(s)PM5563RD em 650 mm quadro 5 módulo(s)TeSys U, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)TeSys U, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)NG160 com, direct em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSXm com, direct em 650 mm quadro
Distancias de 9 milímetros	48
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	30 mm
Largura	563 mm
Profundidade	325 mm
Peso líquido	0,86 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASTA

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Package 1 Weight	817,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	17,138 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	73,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	153,000 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------