



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS250 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS100...160 com alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS250 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo INS250 vertical instalação 1 x 4P fixo INS250 vertical instalação 1 x 3P fixo INV250 vertical instalação 1 x 4P fixo INV250 vertical instalação 4 x 3P fixo CVS100...160 vertical instalação 3 x 4P fixo CVS100...160 vertical instalação 4 x 3P fixo CVS250 vertical instalação 3 x 4P fixo CVS250 vertical instalação 4 x 3P fixo NSX100...160 vertical instalação 3 x 4P fixo NSX100...160 vertical instalação 4 x 3P fixo NSX250 vertical instalação 3 x 4P fixo NSX250 vertical instalação 3 x 3P fixo INS250 vertical instalação 2 x 4P fixo INS250 vertical instalação 3 x 3P fixo INV250 vertical instalação 2 x 4P fixo INV250 vertical instalação

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Número de módulos verticais (50 mm)	9 módulo(s)CVS100...160 sem, direct em 650 mm quadro 9 módulo(s)CVS250 sem, direct em 650 mm quadro 7 módulo(s)INS250, Linergy FC em 650 mm quadro 9 módulo(s)INS250, direct em 650 mm quadro 7 módulo(s)INV250, Linergy FC em 650 mm quadro 9 módulo(s)INV250, direct em 650 mm quadro 6 módulo(s)NSX100...160 sem, Linergy FC em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 650 mm quadro 7 módulo(s)NSX250 sem, Linergy FC em 650 mm quadro 9 módulo(s)NSX250 sem, direct em 650 mm quadro 11 módulo(s)CVS100...160 com, direct em 650 mm quadro 11 módulo(s)CVS250 com, direct em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSX100...160 com, Linergy FC em 650 mm quadro 10 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 650 mm quadro 9 módulo(s)NSX250 com, Linergy FC em 650 mm quadro 11 módulo(s)NSX250 com, direct em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco(RAL 9003)
Largura	593 mm
Altura	152 mm
Profundidade	136 mm

Peso líquido	1,28 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 3 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 3 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 3P 4 direct 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 3 direct 11 162,5 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,400 cm
Package 1 Width	15,100 cm
Package 1 Length	58,800 cm
Package 1 Weight	1,541 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	33,500 cm
Package 2 Length	61,500 cm
Package 2 Weight	8,101 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	80,000 cm

Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	142,500 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------