



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 1000 mm
Dispositivo instalado	Masterpact prolongamento NW08...16 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NW08...16 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NW20...25 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NW20...25 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NW32 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NW32 alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P prolongamento NW08...16 vertical instalação 1 x 3P fixo NW08...16 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NW08...16 vertical instalação 1 x 4P fixo NW08...16 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NW20...25 vertical instalação 1 x 3P fixo NW20...25 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NW20...25 vertical instalação 1 x 4P fixo NW20...25 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NW32 vertical instalação 1 x 3P fixo NW32 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NW32 vertical instalação 1 x 4P fixo NW32 vertical instalação

Número de módulos verticais (50 mm)	36 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro 27 módulo(s)NW08...16, front connection on Canalis em 650 mm quadro 15 módulo(s)NW08...16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 19 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro 17 módulo(s)NW08...16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW08...16, front connection on busbar em 650 mm quadro 18 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)NW08...16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NW08...16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro 15 módulo(s)NW20...25, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 20 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro 28 módulo(s)NW20...25, front connection on Canalis em 650 mm quadro 17 módulo(s)NW20...25, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW20...25, front connection on busbar em 650 mm quadro 19 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)NW20...25, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NW20...25, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro 15 módulo(s)NW32, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 20 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro 28 módulo(s)NW32, front connection on Canalis em 650 mm quadro 17 módulo(s)NW32, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW32, front connection on busbar em 650 mm quadro 19 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)NW32, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NW32, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco(RAL 9003)
Largura	650 mm
Altura	30 mm

Peso líquido	3,82 kg
--------------	---------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	20,5 cm
Package 1 Length	57,0 cm
Package 1 Weight	3,683 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	29 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	59 cm
Package 2 Weight	23,056 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	102 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	287,5 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------