



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Apoio
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
Ligação de dispositivo na caixa	Terra bar vertical por parafusos

Complementar

Modo de montagem	Por parafusos
Suporte de montagem	Perfis funcionais
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm Caixa Pacote
Quantidade por conjunto	Conjunto de 2
Altura	15 mm
Largura	47 mm
Profundidade	20 mm
Cor	Natural
Peso líquido	0,04 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	41 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,224 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	28 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	21,5 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------