



Principal

Alcance	Linery
Gama de produtos	Linery
Tipo de produto ou componente	Device feeder
Nome do produto	Linery FC
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de ligação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle Compact Compact NSXm disjuntor
Equipamento fornecido	Ligação flexível pré-fabricada para barramento Linery

Complementar

Installation description	Quadro - largura 650 mm
Número de dispositivos	4 4P)
Identificação de pólos	4P
Dispositivo instalado	Compact fixo NSXm sem - vertical instalação
Suporte de montagem	Placa de montagem
Direção da instalação	Horizontal
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	800 V AC
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	500 A a 35 °C
[Ue] tensão operacional nominal	690 V
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	18 kA
I²t na activação	4500000 A².s
Corrente admissível	575 A a 40 °C IP31 525 A a 50 °C IP31 500 A a 40 °C IP55 450 A a 50 °C IP55
Ligações - terminais	Alimentação barras flexíveis fase / neutro) Outgoer ligar fase / neutro) , 4 de saída
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações de produtos	KEMA[RETURN]ASTA
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Comprimento	480 mm
Altura	132 mm
Profundidade	235 mm
Cor	Preto

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,5 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	8,741 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	35

Package 2 Height	86,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	317,5 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------