



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Conexão
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P invólucro
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações de produtos	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Barramento Linergy
Identificação de pólos	3P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Profundidade	400 mm frente 400 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado	Compact fixo NS1600 alavanca vertical instalação Compact fixo NS1600 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NS1600 mecanismo de motor vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	1600 A
Secção do barramento	80 x 10 mm
Altura	150 mm
Largura	550 mm
Profundidade	300 mm
Peso líquido	15,26 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 front connection on adaptor 14

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	54,0 cm
Package 1 Weight	14,818 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	26,0 cm

Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	219,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------