



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Espaçador para caminho
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de caixa
Acessório / tipo de peça separada	Conduta de cabos
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
Compatibilidade do produto	IP 30 IP 31 IP 43

Complementar

Installation description	Coluna montada na parede Coluna autónoma
Local de montagem	2 de 250 x 80 mm superior ou inferior do invólucro
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	140 mm
Largura	585 mm
Profundidade	160 mm
Peso líquido	1,12 kg
Material	Plástico e metal
Cor	Branco(RAL 9001)

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	63,0 cm
Package 1 Weight	1,037 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	93,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	53,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------