




#### Principal

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Alcance                                | PrismaSeT                   |
| Gama de produtos                       | PrismaSeT G                 |
| Tipo de produto ou componente          | Encravamento por fechadura  |
| Acessório / categoria de peça separada | Acessório de bloqueio       |
| Compatibilidade gama                   | PrismaSeT PrismaSeT G porta |

#### Complementar

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Compatibilidade de produtos | IP 55                                       |
| Suporte de montagem         | Manipulo                                    |
| Installation description    | Coluna autónoma<br>Coluna montada na parede |
| Número de chave             | 3113A                                       |
| Número de tecla             | 2                                           |
| Quantidade por conjunto     | Conjunto de 2                               |
| Peso líquido                | 0,025 kg                                    |
| Cor                         | Natural                                     |

#### Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,200 cm  |
| Package 1 Width              | 2,200 cm  |
| Package 1 Length             | 5,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 29,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 50        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,703 kg  |

#### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                            |
| Regulamento REACH              | Declaração REACH                                                                 |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                              |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                              |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                              |
| Regulamento RoHS China         | Declaração RoHS China                                                            |

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações das isenções RoHS |  Sim |
| Perfil de Circularidade       | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                              |
| Sem PVC                       | Sim                                                                                  |
| Presença de halogéneo         | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                    |

### Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|