

LX1D6M7

TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95
A kontaktör için 220 V AC 50/60 Hz



Ana

Seri	TeSys
Ürün ya da bileşen tipi	Kontaktör bobini
Ürün grubu	LX1D6
Kontrol devresi tipi	AC -de 50/60 Hz
Kontrol devresi gerilimi	220 V AC 50/60 Hz
Ortalama direnç	102 Ohm -de 20 °C
Kapalı devre endüktansı	6,7 H
Ürün uyumluluğu	LC1D40 LC1D50 LC1D65...D95
Mekanik dayanıklılık	4 Mcycles
Maksimum çalışma hızı	3600 cyc/h -de <60 °C

Tamamlayıcı

Bobin teknolojisi	Yerleşik süpresör modülü olmadan
Kontrol devresi gerilim limitleri	Düşme: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Çalışma: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) Çalışma: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
VA cinsinden kalkış gücü	245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
VA cinsinden tutma güç tüketimi	26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Isı dağılımı	6...10 W -de 50/60 Hz

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...60 °C
Ürün ağırlığı	0,28 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	313,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,318 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------