

LX1FF110

TeSys F - kontaktör bobini - LX1FF - 110...115
V AC 50 Hz



Ana

Seri	TeSys
Ürün ya da bileşen tipi	Kontaktör bobini
Ürün grubu	LX1FF
Seri uyumluluğu	TeSys TeSys F LC1F kontaktör
Ürün uyumluluğu	LC1F115 LC1F150
Kontrol devresi tipi	AC -de 50 Hz
Kontrol devresi gerilimi	110...115 V AC 50 Hz
Kapalı devre endüktansı	0,86 H
Ortalama direnç	6,38 Ohm -de 20 °C
Çalışma süresi	23...35 msn kapama 5...15 msn açma
Mekanik dayanıklılık	10 Mcycles
Maksimum çıkış frekansı	2400 cyc/h -de <55 °C

Tamamlayıcı

Bobin teknolojisi	Yerleşik süpresör modülü olmadan
Kontrol devresi gerilim limitleri	Düşme: 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Çalışma: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
VA cinsinden kalkış gücü	550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
VA cinsinden tutma güç tüketimi	45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Isı dağılımı	12...16 W -de 50 Hz

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...55 °C
Ürün ağırlığı	0,43 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	16,2 cm
Package 1 Weight	513 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------