



Ana

Seri	TeSys
Ürün ya da bileşen tipi	Kontaktör bobini
Ürün grubu	LXD1
Kontrol devresi tipi	AC -de 50/60 Hz
Kontrol devresi gerilimi	24 V AC 50/60 Hz
Ortalama direnç	5,37 Ohm -de 20 °C
Kapalı devre endüktansı	0,22 H
Ürün uyumluluğu	LC1D09...D38 CAD LC1DT20...DT40
Mekanik dayanıklılık	15 Mcycles
Maksimum çalışma hızı	3600 cyc/h -de <60 °C

Tamamlayıcı

Bobin teknolojisi	Yerleşik süpresör modülü olmadan
Kontrol devresi gerilim limitleri	Düşme: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Çalışma: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Çalışma: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
VA cinsinden kalkış gücü	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
VA cinsinden tutma güç tüketimi	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Isı dağılımı	2...3 W -de 50/60 Hz

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...60 °C
Ürün ağırlığı	0,07 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	74,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,744 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------