



### Egenskaber

Produktserie	PacDrive 3
Produkttype	SCARA robot
Enheds forkortelse	STS60

### Produktinformationer

Antal akser	4
Driftstilling	Rotational 360°
Arbejdsbevægelse	0...200 Mm vertical 0...1200 mm horizontal
Gentagelsesnøjagtighed	+/- 0.01 mm
Tilladt vedvarende belastning	8 kg
Nominel hastighed	2000 mm/s axis 3 6.39 m/s axis 1 6.39 m/s axis 2
Max. aktiveringshastighed	2220 Mm/S axis 3 8,01 M/S axis 1 8,01 m/s axis 2
Angular speed	1200°/S nominel axis 4 1929°/S maksimum axis 4 385°/S nominel axis 1 490°/S maksimum axis 1 500°/S nominel axis 2 610°/s maksimum axis 2
Vægt	53,7 kg
Serie kompatibilitet	Lexium 62 motor

### miljø

Miljømæssige egenskaber	Normal omgivelser
-------------------------	-------------------

### Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	70 kg
Forpakning 1 højde	110 cm
Forpakning 1 bredde	71 cm
Forpakning 1 længde	80 cm

### Distributors and Sales information\_dk

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------