



Egenskaber

Sortiment	TeSys
Produktnavn	TeSys Hybrid
Enheds forkortelse	LZ2H
Produkttype	Reverserende ultra-kompakt starter
Motorstartertype	Direkte på linien
Polbeskrivelse	3P
[Ue] Nominel driftsspænding	500 V AC
[Ie] Nominelt strømforbrug	6,5 A ved 500 V "AC-53A" 9 A ved 500 V AC-51 4,5 A ved 500 V "AC-53A" montage side ved side 6 A ved 500 V AC-51 montage side ved side
Indstillingsområde for termsik beskyttelse	1,5...9 A
Motoreffekt i kW	1,5 kW ved 220 V AC 0,65 1,5 kW ved 230 V AC 0,65 2,2 kW ved 380 V AC 0,65 3 kW ved 400 V AC 0,65 3 kW ved 415 v AC 0,65 3 kW ved 440 V AC 0,65 3 kW ved 500 V AC 0,65
Motoreffekt i hp	1 Hp ved 200 V AC 1,5 Hp ved 230 V AC 3 hp ved 460 V AC
[Uc] control circuit voltage	110...230 V AC 50/60 Hz
Overbelastningsudløsningsklasse	Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-2

Produktinformationer

Auxiliary kontakt composition	1 C/O fejl signalering
Styrekredsens spændingsgrænser	85...253 V AC
Strømforbrug	<= 4 mA ved 110...230 V AC
Nulstille	MANUAL Automatisk reset Electrical reset
Electrical durability	30 Mcyklus
Maximum operating rate	120 Cyc/Mn AC-51 0,5 6 cyc/mn "AC-53A" 0,5
Montagemåde	Med klips
Montage tilbehør	DIN-skinne
Tilslutningsklemmer	Fjederklemmer 1 kabel 0,2...2,5 mm ² - kabel stivhed: stiv Fjederklemmer 1 kabel 0,25...2,5 mm ² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle Fjederklemmer 1 kabel 0,2...2,5 mm ² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Certifications	CE CULus
Standarder	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4 kV
Forureningsgrad	2
Bredde	22,5 mm
Højde	99 mm
Dybde	114,5 mm
Vægt	212 g

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesbehandling	TC
Temperatur ved drift	-25...30 °C uden derating 30...70 °C med derating
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...80 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,6 cm
Pakke 1 Længde	11,7 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Pakke 1 Vægt	260,0 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	2,774 kg

Bæredygtighed

REACH-regulering	 REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende  EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------