



Principal

Alcance	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 1 a 5 VA
[In] corrente nominal	750 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Standard para cabo Split core
Rácio do transformador de corrente	750/5
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	900 A
Factor de segurança	5
Corrente admissível	45000 A durante 1 s
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 720 V 50 Hz
[Ui] tensão estipulada de isolamento	3 kV
Modo de montagem	Encaixe
Largura	Fora: 72,2 mm
Altura	Fora: 120,6 mm
Diâmetro	Interno 44 mm
Classe de isolamento eléctrico	Class E
Diâmetro exterior do cabo	44 mm
Ligações - terminais	Cabo 2 cabo(s) 0,5...1,5 mm² 0,5 m

Ambiente

Normas	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	568,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,07 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------