



Principal

Alcance	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 0,5 a 4 VA Classe 1 a 7 VA
[In] corrente nominal	200 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Tropicalizado para barramento e cabo
Rácio do transformador de corrente	200/5
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	12 kA
Dinâmico corrente suportável	2.5 Ith
Factor de segurança	5
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] tensão estipulada de isolamento	3 kV
Modo de montagem	Encaixe Por parafusos Montagem interna
Suporte de montagem	Calha DIN Barramento Placa de montagem
Largura	Fora: 56 mm
Altura	Fora: 80 mm
Profundidade	Frame : 43 mm Total : 63 mm
Diâmetro	27 mm
Peso líquido	0,318 kg
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	3 kV
Classe de isolamento eléctrico	Classe B
Diâmetro exterior do cabo	27 mm
Abertura de barras	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Selagem	Sem

Ambiente

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificações de produtos	EAC[RETURN]CE
Grau de proteção IP	IP20
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	320 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,641 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------