



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti 9 SCU
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve	SBM
Pólusok megnevezése	3P

Kiegészítő jellemzők

[In] névleges áram	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Olvadóbiztosító görbe	GG AM
Olvadóbiztosító méret	22 x 58 mm
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V AC
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Reteszelési opciók leírása	Non padlockable
9 mm-es osztások	12
Magasság	126,5 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	70 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5...25 mm ² merev Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5...25 mm ² rugalmas
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC EN 60947-3
Szennyezettségi fok	3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,8 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1. csomag hossza	7,7 cm
1. csomag súlya	551 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	2

2. csomag magassága	7,8 cm
2. csomag szélessége	12,8 cm
2. csomag hossza	21,3 cm
2. csomag súlya	1,179 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	18
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	11,055 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------