



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MP
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Füstszínű
Szélesség	Külső: 268 mm
Magasság	Külső: 478 mm
Mélység	Külső: 102 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	24
Összesen 18 mm-es modulok	36
[In] névleges áram	63 A
A sín típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	1 csupasz karima 1 csatorna karima
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 20 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 20 kimenők
Elosztóblokk kimenők	2 x 16 mm ² esetén föld 2 x 16 mm ² esetén nulla 9 x 10 mm ² esetén föld 9 x 10 mm ² esetén nulla 9 x 6 mm ² esetén föld 9 x 6 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Belső mélység	80 mm
Szín	Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: füstölt (RAL 9003)
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Minőségi címkék	IMQ
Tűzellenállási képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védelmi fokozat	IK07
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,000 cm
1. csomag szélessége	26,600 cm
1. csomag hossza	47,700 cm
1. csomag súlya	1,598 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	53,000 cm
2. csomag szélessége	30,500 cm
2. csomag hossza	40,500 cm
2. csomag súlya	7,000 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	120,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	124,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------