



Principal

Gama	Resi9
Nume produs	Resi9 MP
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Carcasa modulara
18 module pe rand	12
Numar de randuri orizontale	3
Tip de usa	Smoked
Latime	Perete 270 mm Exterior 294 mm
Inaltime	Perete:478 Mm Exterior:502 mm
Adancime	Exterior:18 Mm Perete:80 Mm Total:98 mm

Suplimentar

Montare dulap	Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
Numarul total de module de 18 mm	36
[In] calibru	63 A
Tip sina	Șină asimetrică 35 mm
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Intrare cablu	Găuri preformate
Funcție bloc terminal	Pământ / nul
Numar blocuri terminale	1 impamantare (cu șurub) cu 20borne 1 nul (cu șurub) cu 20borne
Conexiuni blocuri terminale	2 x 16 mm ² pentru impamantare 2 x 16 mm ² pentru nul 9 x 10 mm ² pentru impamantare 9 x 10 mm ² pentru nul 9 x 6 mm ² pentru impamantare 9 x 6 mm ² pentru nul
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic
Adancime interioara	76 mm
Culoare	Parte frontala:alb (RAL 9003) Usa:fumurie (RAL 9003)
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etichete privind calitatea	IMQ
Rezistentă la foc	Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontală:650 °C
Grad de protecție IP	IP40
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	9,000 cm
Latime prima formă de împachetare	29,500 cm
Lungime prima formă de împachetare	50,000 cm
Greutate prima formă de împachetare	1,931 kg
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	S04
Număr unități în a doua formă de împachetare	4
Înălțime a doua formă de împachetare	30,000 cm
Latime a doua formă de împachetare	40,000 cm
Lungime a doua formă de împachetare	60,000 cm
Greutate a doua formă de împachetare	8,608 kg
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	P12
Număr unități în a treia formă de împachetare	64
Înălțime a treia formă de împachetare	121,000 cm
Latime a treia formă de împachetare	80,000 cm
Lungime a treia formă de împachetare	120,000 cm
Greutate a treia formă de împachetare	149,728 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declarația REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declarația RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
Prezența halogen	Produs fără halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------