



Fő jellemzők

Esztétikai név	System M M-Smart M-Arc M-Star M-Plan glass M-Elegance M-Plan
Készülék bemutatása	Mechanizmus fedlappal
Aljzat szabványától eltérés	Német
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
További információk a csatlakozóaljzatról	Biztonsági zsaluval

Kiegészítő jellemzők

Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Vezetékes eszköz felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat	Aktív fehér (RAL 9016)
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötés
Felületkezelési mód	Antibakteriális
Névleges áram	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,3 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1. csomag hossza	7,6 cm
1. csomag súlya	95,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	18,5 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	5,16 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------