




Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Készülék alkalmazás	Világítás
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Billentyűk száma	1
Működtetőszerkezet	Billentyű

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási funkció	Váltó
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Névleges áram	10 A
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	7,100 cm
1. csomag hossza	7,200 cm
1. csomag súlya	58,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,300 cm
2. csomag hossza	27,100 cm
2. csomag súlya	716,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30,500 cm
3. csomag szélessége	34,200 cm
3. csomag hossza	40,400 cm
3. csomag súlya	4,766 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
Bölcsőtől bölcsőig	 Ezüst
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------