



### Principal

Gama	Merten
Tipo de producto o componente	Conmutador de penumbra
Tono de color	Blanco polar

### Complementario

Función disponible	Con sensores de luz integrado
[Ue] Tensión nominal de operación	230 V
[In] Corriente nominal	10 A
Poder de conmutación en W	2300
Light sensitivity ((*))	3...2000 lux
Temporizado	40 segundos 100 segundos
Tipo y composición de contactos	1 NA
Material	Policarbonato brillante

### Entorno

Grado de protección IP	IP54
------------------------	------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,400 cm
Paquete 1 Longitud	10,600 cm
Paquete 1 Peso	190,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	20,600 cm
Paquete 2 Ancho	31,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,200 cm
Paquete 2 Peso	7,066 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí

Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------