



Principal

Alcance	KNX
Design	System Design D-Life
Tipo de produto ou componente	Detetor de presença
Tipo de barramento	KNX
Tonalidade	antracite

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo com placa central
Número de canais	5
Tipo de protecção	Protecção de zona de contracção
Tipo de definição	Sensibilidade luminosa ajustável
Ciclo de funcionamento	15300 minutos
Amplitude de atraso de tempo	0...1 s ligado)
Detecção de rosto	Lateral 8 m
Ângulo de detecção	180° horizontal
Material	Polycarbonato
Tratamento de superfície	Envernizado
Montagem de dispositivos	Encastrado
Altura de montagem	2,2 m

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,700 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	98,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	20,500 cm
Package 2 Width	30,400 cm
Package 2 Length	40,900 cm
Package 2 Weight	3,312 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------