



Fő jellemzők

Termékcsalád	KNX
Esztétikai név	System Design D-Life
Termék vagy alkatrész típusa	Jelenlétérzékelő
Busz típusa	KNX
Színárnyalat	Lótuszfehér

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanizmus fedlappal
Csatornák száma	5
Védelem típusa	Kúszóáram zóna védelem
Beállítás típusa	A fényérzékenység állítható
Munkaciklus	15300 perc
Időkésleltetés tartománya	0...1 s (bekapcsol)
Érzékelő felület	Oldalsó: 8 m
Érzékelési szög	180° vízszintes
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Szerelési magasság	2,2 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,700 cm
1. csomag szélessége	7,800 cm
1. csomag hossza	9,400 cm
1. csomag súlya	98,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	19,800 cm
2. csomag szélessége	30,600 cm
2. csomag hossza	40,500 cm
2. csomag súlya	3,308 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.