



Principal

Alcance	KNX
Tipo de produto ou componente	Detector de presença
Tipo de barramento	KNX
Tonalidade	Branco polar

Complementar

Apresentação do dispositivo	Produto completo
Número de canais	6
Tipo de protecção	Protecção de zona de contracção
Tipo de definição	Sensibilidade luminosa ajustável
Ciclo de funcionamento	15300 minutos
Amplitude de atraso de tempo	0...1 s ligado)
Detecção de rosto	Lateral 7 m
Ângulo de detecção	360° horizontal
Montagem de dispositivos	Encastrado
Altura de montagem	2,5 m

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	14,300 cm
Package 1 Length	18,200 cm
Package 1 Weight	184,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,512 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------