



Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Fűtési aktor
Működési mód	Kézi KNX buszrendszer
Busz típusa	KNX
Rated output	0,5 A - 5 x esetén folytonos kimenet, 0 – 100% 0,5 A esetén kimenet kapcsolás be/ki
Rated input	Jelfeszültség (SELV): 2 x bináris

Kiegészítő jellemzők

Total number of 18 mm modules	4
Vezetékes eszköz felszerelése	DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség	207...253 V
Terhelés típusa	Szelep: 230 V AC Szelep: 24 V AC

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,100 cm
1. csomag szélessége	12,600 cm
1. csomag hossza	15,900 cm
1. csomag súlya	332,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	19,700 cm
2. csomag szélessége	30,600 cm
2. csomag hossza	41,000 cm
2. csomag súlya	3,688 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia	
Garancia	18 months