



Principal

Gama de produtos	KNX
Tipo de produto ou componente	Actuador do interruptor
Modo de funcionamento	Manual
Tipo de barramento	KNX
Informações adicionais do dispositivo modular	Conectável com fases diferentes
Número de contactos	12

Complementar

Número total de módulos de 18 mm	12
Suporte de montagem	Calha DIN
[Ue] tensão operacional nominal	230 V
Frequência da rede	50...60 Hz
[In] corrente nominal	16 A
Tipo de carga	Lâmpadas incandescentes <= 3600 W, 230 V AC Lâmpadas de halogéneo <= 2500 W, 230 V AC Capacitivo, 16 A, 200 µF, 230 V AC Lâmpadas fluorescentes <= 2500 VA, 230 V AC

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	12,300 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	890,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,816 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------