



Egenskaber

Sortiment	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Serien passer med	ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Produkttype	Outlet grille
Tilbehør/reservedele kategori	Thermal management accessory
Tilbehør/reservedele anvendelse	ClimaSys ventilation system
Montage	Clipped Med skruer
Sammensætning	1 support ramme 1 ekstern part 1 G2 M1 synthetic standard filter

Produktinformationer

Materiale	Injected termoplastik (ASA PC)
Farve	Ekstern part: grå (RAL 7035)
Udskæringsdimensioner	125 x 125 mm
Højde	Ekstern: 170 mm
Bredde	Ekstern: 150 mm
Dybde	Ekstern: 15 mm

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,5 cm
Pakke 1 Længde	15,5 cm
Package 1 Length	18 cm
Pakke 1 Vægt	220 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	56
Pakke 2 Højde	38,5 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Længde	60 cm
Pakke 2 Vægt	13 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	448
Pakke 3 Højde	91 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Længde	120 cm
Pakke 3 Vægt	119 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------