



Principal

Alcance	ClimaSys
Nome do produto	ClimaSys CR
Tipo de produto ou componente	Resistance heater
Potência	20 W
Tensão de entrada	12 ... 24 V DC
Ligação elétrica	4 bornes de parafuso 2.5 mm²

Complementar

Posição de funcionamento	Vertical
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...70 °C
Índice de protecção IP	IP20
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Certificações de produtos	VDE
Material	Corpo alumínio extrudado Cobertura plástico
Altura	Externo: 98 mm
Largura	Externo: 38 mm
Profundidade	Externo : 75 mm
Condição de uso	Aquecedores devem ser instalados com um controlador térmico É necessária protecção eléctrica Invólucro com ar selado
Modo de fixação	Por clips
Suporte de montagem	Calha DIN de 35 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	11 cm
Package 1 Weight	204 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	20 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,04 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------