



Visão geral

Prazo de entrega

Expedição normal num prazo máximo de 4 semanas

Principal

Alcance	ClimaSys
Nome do produto	CU
Tipo de produto ou componente	Unidade de refrigeração
Mounting type	Lado
Installation	Interior lado
Destino do produto	Para caixa
Modo de montagem	Por parafusos
Supply Voltage	230 V AC a 50/60 Hz, monofásico
Rated Power	640 W
Potência de arrefecimento	640 W 50/60 Hz L35-L35 470 W 50/60 Hz L35-L50

Complementar

Altura	606 mm
Largura	316 mm
Profundidade	212 mm
[In] corrente nominal	2,1 A
Corrente de irrupção	8,1 A
Consumo de potência em W	400 W a 50/60 Hz, L35-L35 470 W a 50/60 Hz, L35-L50
Rácio de eficiência energética	1,6
Tipo de controlo	Controlador eletrónico
Gama de definição da temperatura	20...55 °C a 50 Hz 20...50 °C a 60 Hz
Temperatura do ar ambiente para a operação	Dentro da caixa 20...46 °C Máximo 55 °C Fora da caixa 20...55 °C a 50 Hz Fora da caixa 20...50 °C a 60 Hz
Noise level	65 dBem conformidade com EN/ISO 3746
Pressão	25 bar
Flow rate	Circuito interno 330 m3/h a 50/60 Hz Circuito externo 570 m3/h a 50/60 Hz
Peso líquido	21 kg
Tipo de gás de arrefecimento	R134a 0,23 kg)
Type of filter	Filtro circuito externo opcional

Tipo de proteção	Proteção térmica T 6 A Protecção contra curtos-circuitos (magnética)
Material	Aço
Cor	Cinzeno(RAL 7035)

Ambiente

Certificações de produtos	CE
Directivas	2006/95/EC -diretiva baixa tensão 2006/42/EC - máquina 2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
Normas	EN 60335-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 60335-2-40
Grau de proteção IP	IP54em conformidade com IEC 60529 no circuito interno) IP34em conformidade com IEC 60529 no circuito externo)

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,2 cm
Package 1 Width	31,6 cm
Package 1 Length	60,6 cm
Package 1 Weight	21,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	84,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	167,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------