



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Type of filter	Szabványos
Flow rate	0.85...1.1 Us: 38 m3/h at 50 Hz 0.85...1.1 Us: 39 m3/h at 60 Hz
[Us] névleges betáplálási feszültség	150...250 V
Bemeneti feszültség	230 V 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] névleges áram	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Csapágy típusa	Golyó
Magasság	Külső: 137 mm
Szélesség	Külső: 117 mm
Mélység	Külső: 49 mm
Kivágási méretek	92 x 92 mm
Nettó súly	0,22 kg
Anyag	Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín	Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Maximális nyomás	29 Pa 0,2 s-ig
Csatlakozások - bekötési pontok	Kábel
IP védettségi szint	IP54
Készülék összetétel	1 axiális motor 2 védőrács: első és hátsó felületeken 1 szűrő: axiális motor eleje 1 kimeneti rács: első rész 1 kivágott fogantyú
A használat feltétele	A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	12,0 cm
1. csomag hossza	14,5 cm
1. csomag súlya	280,0 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	34
2.csomag magassága	60,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	28,0 cm
2. csomag súlya	10,94 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	544
3.csomag magassága	95,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	190,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------