



### Egenskaber

Sortiment	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Flere anvendelser
Produkttype	Suitable kapsling
Version	PLAT
Nominal height	1250 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	320 mm
Kapslingsmontage	Floor-standing
Sammensætning	1 top part 1 bund part 2 side part 1 bagved panel 1 dør 1 skærm

### Produktinformationer

Krop	Åben top og forseglined bund part assembled med side dele
Dør type	Plan front
Antal af dørs	1 dør(e)
Døråbning	Reversibel (120 °)
Lås type	4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats
Adgangibility til operation	Front Top Bag
Removable dele	Dør ved hængsler Bagved panel ved fastgørelse Canopy ved fastgørelse
Materiale	Plyester forstærket med glasfiber
Farve	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertificeringer	Veritas
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II

### miljø

IP kapslingsklasse	2x4 i henhold til IEC 60529 (med ventilated canopy)
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand	960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-35...90 °C

### Forpackningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	36,5 kg
Forpakning 1 højde	38 cm
Forpakning 1 bredde	79 cm
Forpakning 1 længde	130 cm

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil For Produkt</a>

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------