



Egenskaber

Sortiment	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Flere anvendelser
Produkttype	Suitable kapsling
Version	PLAT
Nominal height	500 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	320 mm
Kapslingsmontage	Floor-standing
Sammensætning	1 top part 1 bund part 2 side part 1 bagved panel 1 dør 1 skærm

Produktinformationer

Krop	Åben top og forseglined bund part assembled med side dele
Dør type	Plan front
Antal af dørs	1 dør(e)
Døråbning	Reversibel (120 °)
Lås type	2 points greb lås, 5 mm dobbel-bar
Adgangibility til operation	Front Bag Top
Removable dele	Dør ved hængsler Bagved panel ved fastgørelse Canopy ved fastgørelse
Materiale	Plyester forstærket med glasfiber
Farve	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertificeringer	Veritas
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II

miljø

IP kapslingsklasse	2x4 i henhold til IEC 60529 (med ventilated canopy)
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand	960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-35...90 °C

Forpackningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	15,845 kg
Forpakning 1 højde	53 cm
Forpakning 1 bredde	38 cm
Forpakning 1 længde	53 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------