



Egenskaber

| | |
|------------------|---|
| Sortiment | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Flere anvendelser |
| Produkttype | Suitable kapsling |
| Version | PLAZT |
| Nominal height | 1250 mm |
| Nominal width | 500 mm |
| Nominal depth | 320 mm |
| Kapslingsmontage | Floor-standing |
| Sammensætning | 1 top part 1 bund part 2 side part 1 bagved panel 1 dør 1 skærm 1 plint |

Produktinformationer

| | |
|-----------------------------|--|
| Krop | Åben top og bund part assembled med side dele |
| Dør type | Plan front |
| Antal af dørs | 1 dør(e) |
| Døråbning | Reversibel (180 °) |
| Lås type | 4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats |
| Adgangibility til operation | Front Bottom Bag Top |
| Removable dele | Dør ved hængsler Bagved panel ved fastgørelse Canopy ved fastgørelse |
| Materiale | Plyester forstærket med glasfiber |
| Farve | Grå (RAL 7035) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktcertificeringer | Veritas |
| Elektrisk isolationsklasse | Klasse II |

miljø

| | |
|-------------------------------------|--|
| IP kapslingsklasse | 2x4 i henhold til IEC 60529 (med plint type åben bund part og ventilated canopy) |
| IP kapslingsklasse | IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør) |
| Brandmodstand | 960 °C i henhold til IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -35...90 °C |

Forpakkingsinformation

| | |
|----------------------------|-----------|
| Enhedstype forpakning 1 | PCE |
| Antal enheder forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vægt | 33,136 kg |
| Forpakning 1 højde | 129 cm |
| Forpakning 1 bredde | 54 cm |
| Forpakning 1 længde | 38 cm |

Bæredygtighed

| | |
|--------------------------------|--|
| Bæredygtighed | Green Premium-produkt |
| REACH-regulering | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring |
| Kviksølvfri | Ja |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | Ja |
| Kina RoHS-regulering | Kina RoHS-erklæring |
| Miljømæssige oplysninger | Miljøprofil For Produkt |

samhandelsbetingelser DK

| | |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|