



#### Hoofdkenmerken

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gamma                 | Thalassa                                                         |
| Productnaam           | Thalassa PLS                                                     |
| Korte naam apparaat   | PLS                                                              |
| Enclosure type        | Multifunctioneel                                                 |
| Category              | Isolerende modulaire doos                                        |
| Nominal height        | 270 mm                                                           |
| Nominal width         | 270 mm                                                           |
| Nominal depth         | 180 mm                                                           |
| Montage behuizing     | Gemonteerd op wand                                               |
| Apparaatsamenstelling | 1 afdekplaat: op kast<br>1 achterdeel: op kast<br>sluitschroeven |
| Supply                | Set van 56                                                       |
| Samenstelling lichaam | Één stuk, gegoten                                                |
| Type frontplaat       | Lage transparante afdekking                                      |
| Type slot             | Sleufschroef                                                     |

#### Complementaire kenmerken

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Afneembare onderdelen  | Afdekplaat sluitschroef                                                    |
| Materiaal              | Afdekplaat: polycarbonaat<br>Achterkant: met vezelglas versterkt polyester |
| Kleur                  | Behuizing: grijs (RAL 7032)                                                |
| Normen                 | IEC 62208<br>NEMA 4X<br>NEMA-classificatie 13                              |
| Productcertificeringen | UL                                                                         |

#### Omgeving

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Elektrische isolatieklasse      | Klasse II                |
| IP-beschermingsgraad            | IP65 conform IEC 60529   |
| IK beschermingsgraad            | IK09 conform IEC 62262   |
| Vuurbestendigheid               | 960 °C conform IEC 62208 |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -30...120 °C             |