



Egenskaber

Sortiment	Spacial
Produktnavn	Spacial S3D
Application	Flere anvendelser
Category	Kompakt kapsling
Højde på skab	1000 mm
Bredde på skab	600 mm
Dybde på skab	250 mm
Dørtype	Plan
Montage plade beskrivelse	Plan
Pakningsplade	Standard
Installationstilbehørstype	Vægmontage
Sammensætning	1 krop 1 Montageplade 1 dør med lås 1 kabel gland plade

Produktinformationer

Body type	Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness Enkel stk. krop
Antal af dørs	Fronten: 1 dør(e)
Døråbning	Reversibel (120 °)
Låsetype	3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
Adgangibility til operation	Front
Removable dele	Dør ved hængsler Kabel gland plade med skruer Montageplade ved fastgørelse
Materiale	Kapsling: Stål Montageplade: Galvaniseret stål
Overfladebehandling	Kapsling: epoxy-polyester powder
Farve	Kapsling: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertificeringer	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]cUL
Vægt	38 kg

Miljø

NEMA kapslingsklasse	NEMA 4X/13
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	35,0 cm
Pakke 1 Længde	62,0 cm
Package 1 Length	103,0 cm
Pakke 1 Vægt	35,0 kg
Enhedstype af pakke 2	PAM
Antal enheder i pakke 2	9

Pakke 2 Højde	200,0 cm
Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Længde	120,0 cm
Pakke 2 Vægt	327,5 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------