



Egenskaber

Sortiment	Spacial
Produktnavn	Spacial S3HF
Application	Industri applikation
Category	Kompakt kapsling
Højde på skab	1000 mm
Bredde på skab	800 mm
Dybde på skab	300 mm
Dørtype	Plan
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Pakningsplade	Uden gland plade
Installationstilbehørstype	Vægmontage
Sammensætning	1 krop 1 dør med lås 1 Montageplade

Produktinformationer

Body type	Enkel stk. krop
Antal af dørs	Fronten: 1 dør(e)
Låsetype	3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
Adgangsbility til operation	Front
Removable dele	Dør ved hængsler
Materiale	Krop: aluzinc
Overfladebehandling	Epoxy-polyester powder
Farve	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 60529
Vægt	51,7 kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	EMC immunity
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse	IP55

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	100,0 cm
Pakke 1 Længde	80,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Pakke 1 Vægt	51,7 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------