



Egenskaber

Sortiment	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
Enclosure type	Flere anvendelser
Category	Kompakt kapsling
Nominal height	400 mm
Nominal width	300 mm
Nominal depth	150 mm
Product installation	Vægmontage
Sammensætning	1 krop 1 lås: dør 1 dør

Produktinformationer

Body type	Single piece body, cross-shaped struktur Gutter shaped front skinne
Dørtype	Plan
Antal af dørs	Fronten: 1 dør(e)
Døråbning	Reversibel (120 °)
Låsetype	3 mm dobbel-bar lås
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Pakningsplade	Uden gland plade
Adgangibility til operation	Front
Removable dele	Dør ved hængsler
Materiale	Lås: zamak Hængsel: rustfri stål Krop og dør: rustfri stål 316L
Overfladebehandling	Krop og dør: Scotch-Brite® børstet Lås: forkromet
Vægt	4,966 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktcertificeringer	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508 type A
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
Miljømæssige egenskaber	Specific hygiene Korrosiv

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	16,5 cm
Pakke 1 Længde	31,0 cm
Package 1 Length	41,0 cm
Pakke 1 Vægt	4,966 kg
Enhedstype af pakke 2	PAM
Antal enheder i pakke 2	64
Pakke 2 Højde	180,0 cm

Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Længde	120,0 cm
Pakke 2 Vægt	331,0 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Logistik informationer

Oprindelsesland	BG
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------