



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial SBM
Aplicação do aparelho	Varias utilidades
Category	Relé de temporização industrial
Nome abreviado do equipamento	SBM
Tipo de quadro	Flat face box
Altura nominal faça involucro	150 mm
Comprimento nominal faça involucro	150 mm
Profundidade nominal fazer involucro	120 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	4 Parafuso de cobertura 1 Cobertura 1 corpo
Tipo de corpo	Corpo de peça única dobrada e soldada
Tipo de capa frontal	Porta simples
Fixação da tampa	Half turn metal screw
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro PZ2 fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura por parafusos

Complementar

Material	Chapa de aço
Acabamento de superfície	Pó de poliéster
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações de produtos	LR[RETURN]DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Peso líquido	1,306 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	1,306 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	61,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm

Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	166,72 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------