



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial SD
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Módulo de controlo de movimento
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Montagem no solo
Composição do dispositivo	1 estrutura 2 fechadura porta 4 trilho de ajuste 1 placa de passagem de cabo 2 pneumático estadia tampa de mesa 2 porta

Complementar

Tipo de corpo	Estrutura de peça única dobrada e soldada
Tipo de porta	Opaca
Número de Portas	Frontal 2
Abertura de porta	Reversível 120 ° porta
Tipo de Bloqueio	2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla
Descrição da placa de montagem	SEM placa de montagem
Tipo de placa frontal	Uma placa de entrada
Acessibilidade para Operação	Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças Tampa de mesa por dobradiças Placa de passagem de cabo por parafusos de recorte
Material	Corpo aço
Acabamento superficial	Pó de epóxi-poliéster
Espessura	1,5 mm

Ambiente

Normas	IEC 62208
Grau de proteção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	114,5 cm
Package 1 Width	101,5 cm
Package 1 Length	47,6 cm
Package 1 Weight	60,0 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm

Package 2 Length	130 cm
Package 2 Weight	149 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------