



#### Principal

|                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                   | Spacial                                                                                                                                                                                                        |
| Nome do produto           | Spacial SD                                                                                                                                                                                                     |
| Enclosure type            | Varias utilidades                                                                                                                                                                                              |
| Category                  | Medição e módulo do contador                                                                                                                                                                                   |
| Nominal height            | 1000 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Nominal width             | 600 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Nominal depth             | 597 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Product installation      | Montagem no solo                                                                                                                                                                                               |
| Composição do dispositivo | 1 estrutura<br>1 porta<br>2 fechadura porta<br>4 trilho de ajuste<br>1 placa de passagem de cabo<br>2 pneumático estadia tampa de mesa<br>1 painel posterior<br>3 platina superior em cima da mesa de controle |

#### Complementar

|                                |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de corpo                  | Estrutura de peça única dobrada e soldada                                                                                                                                 |
| Tipo de porta                  | Opaca                                                                                                                                                                     |
| Número de Portas               | Frontal 1                                                                                                                                                                 |
| Abertura de porta              | Reversível 120 ° porta                                                                                                                                                    |
| Tipo de Bloqueio               | 2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla                                                                                                                               |
| Descrição da placa de montagem | SEM placa de montagem                                                                                                                                                     |
| Tipo de placa frontal          | Uma placa de entrada                                                                                                                                                      |
| Acessibilidade para Operação   | Posterior<br>Topo                                                                                                                                                         |
| Peças removíveis               | Porta por dobradiças<br>Tampa de mesa por dobradiças<br>Placa de passagem de cabo por parafusos de recorte<br>Tampas cegas por parafusos<br>Painel traseiro por parafusos |
| Material                       | Corpo aço                                                                                                                                                                 |
| Acabamento superficial         | Pó de epóxi-poliéster                                                                                                                                                     |
| Espessura                      | 1,5 mm                                                                                                                                                                    |
| Cor                            | Cinzeno(RAL 7035)                                                                                                                                                         |

#### Ambiente

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Normas               | IEC 62208                         |
| Grau de proteção IP  | IP55em conformidade com IEC 60529 |
| Grau de protecção IK | IK10em conformidade com IEC 62262 |

#### Unidades de Embalagem

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 61,5 cm  |
| Package 1 Width              | 61,5 cm  |
| Package 1 Length             | 114,5 cm |
| Package 1 Weight             | 54 kg    |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 2       | PAM    |
| Number of Units in Package 2 | 2      |
| Package 2 Height             | 126 cm |
| Package 2 Width              | 100 cm |
| Package 2 Length             | 120 cm |
| Package 2 Weight             | 130 kg |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                         |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>            |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)                                                                     |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                           |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>       |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                         |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a> |
| Perfil de Circularidade        | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                                       |

### Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|