



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial SDX
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Mesa de controlo
Nominal height	1000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	500 mm
Product installation	Montagem no solo
Destino do produto	Componentes de diálogo
Composição do dispositivo	1 estrutura 2 porta 1 painel posterior 1 fechadura porta 4 trilho de ajuste 1 placa de passagem de cabo 2 pneumático estadia tampa de mesa 5 anulando cobertura em cima da mesa de controle

Complementar

Tipo de corpo	Estrutura de peça única dobrada e soldada
Tipo de porta	Opaca
Número de Portas	Face frontal 2
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Tipo de Bloqueio	2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla
Descrição da placa de montagem	SEM placa de montagem
Tipo de placa frontal	Opaca
Acessibilidade para Operação	Topo Posterior
Peças removíveis	Porta por dobradiças Painel traseiro por parafusos Placa de passagem de cabo por clips
Material	Estrutura, Porta e painel traseiro aço inoxidável 304L Fechadura zamak Dobradiça aço inoxidável
Acabamento superficial	Estrutura, Porta e painel traseiro Scotch-Brite® escovado Fechadura cromado
Espessura	1,5 mm

Ambiente

Normas	IEC 62208
Grau de proteção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Característica ambiental	Corrosivo Higiene específica
Peso líquido	85 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	114,5 cm
Package 1 Width	121,5 cm
Package 1 Length	61,5 cm
Package 1 Weight	85,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------