



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Extended range	Spacial SFHD
Application	Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa	Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága	2000 mm
Szekrény névleges szélessége	1000 mm
Szekrény névleges mélysége	600 mm
Szekrény szerelése	Álló kivitelű
Készülék összetétel	2 csúszósaru 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 hátsó rész 1 tető 1 szerelőlemez pánt 2 ajtók 1 zárak 1 blokkoló rendszer: bal ajtó

Kiegészítő jellemzők

Szerkezet típusa	Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással Szerkezetbe beépített panelek és ajtók Egyetlen szakaszból Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási oldal	Bal (120 °) Jobb (120 °)
Ajtó típusa	Sima első rész
Szerelőlemez leírás	Teli
Tömbszelence lemez típus	Tömítőlemez nélkül
Retesz típusa	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betétrel jobb első ajtó
Ajtók száma	Előlap: 2 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész Hátsó rész Szekrény oldalai
Levehető alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt Hátsó panel csavarokkal Tető csavarokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Csúszósín csavarokkal
Anyag	Keret: galvanizált acél Felfelé: galvanizált acél Ajtó: acéllemez Panelek: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid) Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly	165,203 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
NEMA védeettségi szint	NEMA 3R/12
IP védeettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	69,0 cm
1. csomag szélessége	104,5 cm
1. csomag hossza	213,0 cm
1. csomag súlya	164,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------