



Principal

Alcance	Spacial
Application	Outdoor heavy duty
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de quadro eléctrico
Tipo de produto ou componente	Tejadilho ventilado
Aplicação do aparelho	Varias utilidades
Local de montagem	No topo do invólucro
Compatibilidade gama	Spacial Spacial SFHD suporte para caixa + abraçadeira, dupla
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Material	Steel with anti-corrosive coating
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Acabamento de superfície	Pó de poliéster
Modo de fixação	Por parafusos - tipo de parafuso M12 - Ponto de Fixação sem tecto localização
Corrosion resistance	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Altura	95 mm
Largura	1200 mm
Profundidade	400 mm
Grau de proteção IP	IP55em conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	125,0 cm
Package 1 Weight	11,0 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	81,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	131,3 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------