



Principal

Area	PanelSeT
Category	Lifting accessory
Tipo de produto ou componente	Lifting bar
Application	Varias utilidades
Local de montagem	Parte Superior do involucro
Suporte de montagem	Directamente no eixo dos postes
Compatibilidade gama	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT SFM
Composição do dispositivo	2 barras de elevação Elementos de fixação
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Material	aço
Acabamento de superfície	Revestimento de zinco
Modo de fixação	Por parafusos - tipo de parafuso M12
Carga admissível permanente	2000 kg
Comprimento	Nominal 1600 mm Real 1595 mm
Altura	60 mm
Profundidade	60 mm
Diâmetro	32 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	209,0 cm
Package 1 Weight	27,1 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	200 cm
Package 2 Width	120 cm
Package 2 Length	44 cm
Package 2 Weight	572 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------