



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial SM
Termék vagy alkatrész típusa	Kompakt szekrény
Application	Többcélú
Szerelési anyagok típusa	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 ajtók 1 kábelvezető tartó 1 zárak: ajtó 1 blokkoló rendszer: bal ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 szerelőlemez pánt
Levehető alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény névleges magassága	1400 mm
Szekrény névleges szélessége	1000 mm
Szekrény névleges mélysége	400 mm

Kiegészítő jellemzők

Ajtók száma	Első rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Bal (120 °) Jobb (120 °)
Ajtó típusa	Sima
Zárolási típus	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test típusa	Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Szerelőlemez leírás	Teli
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Kábelbemenet	1 bevezető
Anyag	Szerelőlap: galvanizált acél Tartókeret: acéllemez Ajtó: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Nettó súly	104 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]BV[RETURN]UL-Aex
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	153,0 cm
1. csomag szélessége	104,5 cm
1. csomag hossza	49,0 cm
1. csomag súlya	104,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	98 cm
2. csomag szélessége	105 cm
2. csomag hossza	153 cm
2. csomag súlya	220 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------