




Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do equipamento	TRP
Tipo de bloco de terminais	Terra de proteção
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	Encaixe
Secção nominal	2,5 mm ²
Comprimento	48,5 mm
Cor	Verde-amarelo
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Largura	5,2 mm
Altura	36,5 mm
Ligações - terminais	1 x pressionar montante 1 x pressionar jusante
Number of connections	2
Posição de ligação	Parte superior
Número de entrada de medição	2
Secção do cabo	0,08...4 Mm ² , sólido 0,08...2,5 Mm ² , flexível sem extremidade do cabo 0...2,5 mm ² , flexível com extremidade do cabo
Comprimento da tira do fio	10 mm
Tipo de ferramenta	Ao desligar chave de fenda Ligação sem ferramenta
Material	Poliamida 6/6: caixa isoladora
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250 0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.Mem conformidade com IEC 60093 10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 GΩem conformidade com IEC 60093 1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência à contracção	500 CTI (> 400 kV)em conformidade com IEC 60093 500 CTI (> 400 kV)em conformidade com VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
Peso líquido	10 g
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade de produtos	Armário Spacial

Ambiente

Certificações de produtos	LR[RETURN]cURus[RETURN]GL[RETURN]ATEX[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]IEC-Ex[RETURN]VDE
Força dieléctrica	1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...130 °Cem conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	7 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	4,5 cm
Package 2 Width	7 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	411 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,847 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------