



Egenskaber

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Sortiment | Linergy |
| Produktnavn | "Linergy TR" |
| Produkttype | Terminal blok |
| Enheds forkortelse | TRV |
| Enhedens anvendelse | Beskyttelse |
| Klemrække type | Sikringd disconnect |
| Antal af forbindelser | 1 |
| Montagemåde | Clip-on |
| Nominel krydssektion | 4 mm ² |
| Længde | 72,5 mm |
| Farve | Sort |
| Antal pr. Sæt | Sæt af 50 |

Produktinformationer

| | |
|-----------------------------|---|
| Sikringsstørrelse | 5 x 20 mm |
| Bredde | 8,2 mm |
| Højde | 56,5 mm |
| Tilslutningsklemmer | 1 skrueterminal: Foran 1 skrueterminal: Efterfølgende |
| Number of connections | 2 |
| Tilslutningsposition | Sidevers |
| Antal måleindgange | 0 |
| Ledertværsnit | 0,2...4 Mm ² , Flexibel uden 0,2...4 mm ² , solid eller fleksibel med |
| Tilspændingsmoment | 0,5...0,8 N.m |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tool type | Connection: skruetrækker Disforbindelse: skruetrækker |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 500 V i henhold til "EN/IEC 60947-7-1" 600 V cURus 600 V CSA |
| [In] mærkestrøm | 6,3 A i henhold til "EN/IEC 60947-7-1" 12 A cURus 6,3 A CSA |
| Materiale | Polyamid 6/6: insulating case |
| Dielektrisk tab | 0,01 ved 1 MHz i henhold til "IEC 60250" 0,01 ved 1 MHz i henhold til "VDE 0303-T4" |
| Dielektrisk konstant | 3,7 ved 1 MHz |
| Resistivitet | 10000 Ω.Cm i henhold til "IEC 60093" 10000 Ω.cm i henhold til "VDE 0303-T30" |
| Overflademodstand | 1000 MOhm i henhold til "IEC 60093" 1000 MOhm i henhold til "VDE 0303-T30" |
| Krybemodstand | "500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "IEC 60093" "500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "VDE 0303-T30" |
| Flammemodstand | V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94 |
| Vægt | 18,3 g |

Informationerne i dette dokument indeholder generel beskrivelse og/eller teknisk karakteristik af produktets egenskaber. Denne dokumentation er ikke en erstatning for og er ikke beregnet til at afgøre egnetheden eller driftssikkerheden på disse produkter til specifikke brugerapplikationer. Det er brugerens pligt at udføre en relevant og komplet risikovurdering, evaluering og test af produktet med henblik på den specifikke applikation og brug deraf. Hverken Schneider Electric Industries SAS eller associerede selskaber eller datterselskaber kan holdes ansvarlige eller forpligtet for misbrug af informationerne oplyst her.

| | |
|----------------------|--|
| Serie kompatibilitet | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys |
| Produktet passer med | Spacial skabe |

miljø

| | |
|------------------------|---|
| Produktcertificeringer | CURus CSA EAC |
| Dielektrisk holdbarhed | 1000 V i henhold til "IEC 60243-1" |
| Temperatur ved drift | -40...130 °C i henhold til "IEC 60216-1" -40...130 °C i henhold til "VDE 0304-T21" |

Forpkningsinformation

| | |
|---------------------------------|---------|
| Enhedstype forpakning 1 | PCE |
| Antal enheder forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vægt | 17 g |
| Forpakning 1 højde | 0,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5 cm |
| Forpakning 1 længde | 7,1 cm |
| Enhedstype forpakning 2 | BB1 |
| Antal enheder forpakning 2 | 50 |
| Forpakning 2 vægt | 929 g |
| Forpakning 2 højde | 6,2 cm |
| Forpakning 2 bredde | 11,3 cm |
| Forpakning 2 længde | 31 cm |
| Enhedstype forpakning 3 | S03 |
| Antal enheder forpakningstype 3 | 400 |
| Forpakning 3 vægt | 7,92 kg |
| Forpakning 3 højde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 længde | 40 cm |

Bæredygtighed

| | |
|--------------------------------|---|
| Bæredygtighed | Green Premium-produkt |
| REACH-regulering | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Overensstemmende EU RoHS-erklæring |
| Kviksølvfri | Ja |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | Ja |
| Kina RoHS-regulering | Kina RoHS-erklæring |
| Miljømæssige oplysninger | Miljøprofil For Produkt |
| WEEE | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Halogenindhold | Produkt med halogenfrie plastdele |

Garanti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

samhandelsbetingelser DK

| | |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|