



### Egenskaber

Sortiment	Lineryg
Produktnavn	"Lineryg TR"
Produkttype	Terminal blok
Enheds forkortelse	TRV
Klemrække type	Sikringd disconnect
Antal af forbindelses	1
Montagemåde	Clip-on
Nominel krydssektion	4 mm <sup>2</sup>
Længde	72,5 mm
Farve	Sort
Antal pr. Sæt	Sæt af 50

### Produktinformationer

Sikringsstørrelse	5 x 20 mm
Bredde	8,2 mm
Højde	56,5 mm
Tilslutningsklemmer	1 skrue terminal: Foran 1 skrue terminal: Efterfølgende
Number of connections	2
Tilslutningsposition	Sidevers
Antal måleindgange	0
Ledertværsnit	0,2...4 Mm <sup>2</sup> , Flexibel uden 0,2...4 mm <sup>2</sup> , Solid
Tilspændingsmoment	0,5...0,8 N.m
Afisoleringsslængde	8 mm
Tool type	Connection: skrue trækker Disforbindelse: skrue trækker
[Ue] Nominel driftsspænding	500 V i henhold til "EN/IEC 60947-7-1" 600 V cURus 600 V CSA
[In] mærkestrøm	6,3 A i henhold til "EN/IEC 60947-7-1" 12 A cURus 6,3 A CSA
Materiale	Polyamid 6/6: insulating case
Dielektrisk tab	0,01 ved 1 MHz i henhold til "IEC 60250" 0,01 ved 1 MHz i henhold til "VDE 0303-T4"
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivitet	10000 MΩ.M i henhold til "IEC 60093" 10000 MΩ.m i henhold til "VDE 0303-T30"
Overflademodstand	1000 GΩ i henhold til "IEC 60093" 1000 GΩ i henhold til "VDE 0303-T30"
Krybemodstand	"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "IEC 60093" "500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "VDE 0303-T30"
Flammemodstand	V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
Vægt	20 g
Medfølgende udstyr	110...250 V lys indikator

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktet passer med	Spacial skabe

## miljø

Produktcertificeringer	CURus CSA EAC
Dielektrisk holdbarhed	1000 V i henhold til "IEC 60243-1"
Temperatur ved drift	-40...130 °C i henhold til "IEC 60216-1" -40...130 °C i henhold til "VDE 0304-T21"

## Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	19,0 g
Forpakning 1 højde	6,3 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 længde	31 cm
Enhedstype forpakning 2	P06
Antal enheder forpakning 2	3200
Forpakning 2 vægt	78,076 kg
Forpakning 2 højde	77 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 længde	60 cm
Enhedstype forpakning 3	S03
Antal enheder forpakningstype 3	400
Forpakning 3 vægt	8,542 kg
Forpakning 3 højde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 længde	40 cm

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil For Produkt</a>
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------